


Regleta de canto, amarillo, Ángulo: 22,5OUTgrados



Datos de pedido

Número de pedido	964558 22,5OUT
GTIN	662641861329
Clase de artículo	96C

Descripción

Ejecución:

- **Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.**
- **El material de 13 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.**
- **Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, ángulo interior (45°) y ángulo exterior (22,5°), que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.**
- **La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.**
- **Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. 100 % mezcla de caucho natural para uso general.**
- **Exenta de metales pesados y de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado.**
- **Exenta de DOP, DMF y sustancias que destruyen el ozono.**

Regletas de cantos encajables **con** botones de fijación de 76 cm, color amarillo. Regletas de cantos encajables **sin** botones de fijación de 76 cm, o **con** botones de fijación de 36 cm, color amarillo.

Idóneo para:

Las regletas de cantos n.º 964558 tam. 22,5IN y 22,5OUT son adecuadas para la estera para puestos de trabajo n.º 964556 tam. 22,5.

Descripción técnica

Botones de fijación	sin botones de fijación
---------------------	-------------------------

Material	Mezcla de caucho natural
Ángulo	22,5 grados
Longitud	76 cm
Quality Dress	Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Male
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	No resistente al aceite
Atributo del nombre de producto	amarillo
Color	amarillo
Tipo de producto	Regleta de canto