

## Cubeta estantería pintada, con parrilla enrejado, Adecuada para longitud de larguero (mm) / Capacidad colectora (l): 1800/240



### Datos de pedido

Número de pedido	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Clase de artículo	96U

### Descripción

**Ejecución:**

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.  
Con parrilla de enrejado galvanizada.

**Aplicación:**

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles. Para **líquidos inflamables de las categorías GHS 1 – 3**, así como **líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 – 4**.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Idóneo para:**

Estanterías para palés de profundidad 1100 mm.

**Lacado:**

**Pintura estándar azul celeste RAL 5012.**

### Descripción técnica

Altura	250 mm
Capacidad colectora	240 l
Peso	134 kg
Profundidad	1300 mm
Adecuada para longitud de larguero	1800 mm

Anchura	1750 mm
Carga por superficie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grosor material	3 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta estantería