

Estera para puestos de trabajo baldosa cuadrada, negro



Datos de pedido

Número de pedido	964555
GTIN	662641844681
Clase de artículo	96C

Descripción

Ejecución:

- **Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.**
- **El material de 13 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.**
- **Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, ángulo interior (45°) y ángulo exterior (22,5°), que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.**
- **La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.**
- **Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. 100 % mezcla de caucho natural para uso general.**
- **Exenta de metales pesados y de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado.**
- **Exenta de DOP, DMF y sustancias que destruyen el ozono.**

Baldosas cuadradas de 10 kg, color negro.

Idóneo para:

La regleta de canto n.º 964559 tam. 0 y 1 es adecuada para la estera para puestos de trabajo n.º 964555.

Descripción técnica

con cantos de seguridad	ampliable
encajable	sí
Anchura	91 cm
Material	Mezcla de caucho natural
Peso	10 kg
Espesor	13 mm
Longitud	91 cm
Superficie	Superficie antideslizante
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181	R9
Quality Dress	Skywalker HD™
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	no resistente al aceite
Color	negro
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo