


## Estera para puestos de trabajo ángulo Longitud 91 cm, negro, Ángulo: 45grados



### Datos de pedido

Número de pedido	964556 45
GTIN	662641856585
Clase de artículo	96C

### Descripción

#### Ejecución:

- Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.
- El material de 13 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.
- Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, ángulo interior (45°) y ángulo exterior (22,5°), que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.
- La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.
- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. 100 % mezcla de caucho natural para uso general.
- Exenta de metales pesados y de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado.
- Exenta de DOP, DMF y sustancias que destruyen el ozono.

Baldosas con ángulo interior de 45° de 4,5 kg, color negro. Baldosas con ángulo interior de 45° de 4,5 kg, color negro.

#### Idóneo para:

La regleta de canto n.º 964558 tam. 45 es apropiada para la estera para puestos de trabajo n.º 964556 tam. 45.

## Descripción técnica

Ángulo	45 grados
encajable	sí
Peso	4,5 kg
Superficie	Superficie antideslizante
Longitud	91 cm
Ángulo interior	45 grados
Material	Mezcla de caucho natural
Espesor	13 mm
con cantos de seguridad	ampliable
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181	R9
Quality Dress	Skywalker HD Curve (black)
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	no resistente al aceite
Color	negro
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo