


Cubeta para enganchar en estantería pintada, con parrilla enrejado, Adecuada para longitud de larguero (mm) / Capacidad colectora (l): 2700/200



Datos de pedido

Número de pedido	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Clase de artículo	96U

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles. Para **líquidos inflamables de las categorías GHS 1 – 3**, así como **líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 – 4**.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Idóneo para:

Estanterías para palés de profundidad 1100 mm. Adecuado para enganchar en las estanterías para palés n.º 991202 – 991227.

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Descripción técnica

Adecuada para longitud de larguero	2700 mm
Capacidad colectora	200 l
Profundidad	1250 mm
Profundidad interior	915 mm

Peso	151 kg
Anchura	2650 mm
Altura	130 mm
Carga por superficie	1000 kg/m ²
Grosor material	3 mm
Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes	Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Cojinetes	Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente
Cojinetes	Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Cojinetes	Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Tipo de producto	Cubeta estantería