

Garant**Lama de tronzado eco reforzado, derecha, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 26/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273854 26/3
GTIN	4045197989154
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.
Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656 – 273670.

Descripción técnica

Altura h ₁	21,4 mm
Altura de lama h ₅	26 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Serie	Eco
Para Ø máximo de pieza de trabajo	65 mm
Longitud total L	83,5 mm
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado