

Garant**Lama de tronzado eco reforzado, derecha, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 32/3mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273854 32/3 |
| GTIN | 4045197989192 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.
Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656 – 273670.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Ancho de tronzado w | 3 mm |
| Serie | Eco |
| Altura de lama h ₅ | 32 mm |
| Altura h ₁ | 25 mm |
| Para Ø máximo de pieza de trabajo | 65 mm |
| Longitud total L | 87,5 mm |
| Tipo de boca | derecha |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Posibilidad de tronzado axial | no |
| Tipo de producto | Lama de tronzado |