

Garant
Lama de tronzado eco, neutro, Tipo: 32/3mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273856 32/3 |
| GTIN | 4045197989369 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción
Ejecución:

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres. Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes (p. ej. EWS).

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI n.º 319132 – 319133.

Pieza de repuesto:

Tapón roscado n.º 279828 1.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Altura de lama h_5 | 32 mm |
| Altura h_1 | 25 mm |
| Serie | Eco |
| Para \varnothing máximo de pieza de trabajo | 110 mm |
| Ancho de tronzado w | 3 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Longitud total L | 150 mm |
| Tipo de boca | neutro |
| Refrigeración interior | sí |
| Posibilidad de tronzado axial | no |
| Tipo de producto | Lama de tronzado |