

Garant**Lama de tronzado eco, neutro, Tipo: 32/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273856 32/6
GTIN	4045197989390
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres. Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes (p. ej. EWS).

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI n.º 319132 – 319133.

Pieza de repuesto:

Tapón roscado n.º 279828 1.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	6 mm
Serie	Eco
Para Ø máximo de pieza de trabajo	110 mm
Altura h ₁	25 mm
Altura de lama h ₅	32 mm

Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado