

**Garant****Lama de tronzado eco reforzado, izquierda, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w: 32/3Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	273855 32/3L
GTIN	4045197989321
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres. Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656 – 273670.

**Descripción técnica**

Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	90 mm
Serie	Eco
Altura h <sub>1</sub>	25 mm
Longitud total L	100 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Lama de tronzado