


## Estera para puestos de trabajo, 100 % caucho natural, negro



### Datos de pedido

Número de pedido	964565
GTIN	662641017634
Clase de artículo	96C

### Descripción

#### Ejecución:

100 % caucho natural, **no resistente al aceite** (en caso de uso continuado con aceite).

#### Descripción:

- **Estera para puestos de trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.**
- **El material de 19 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.**
- **Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.**
- **La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.**
- **Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. De goma prácticamente indestructible.**
- **Exenta de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado. Resistente a la mayoría de productos químicos y a las temperaturas extremas.**

#### Nota:

Regletas de cantos adecuada n.º 964577 y n.º 964578 tam. 0 y 1 respectivamente.

Una buena ventilación evitará la exposición intensa a chispas.

### Descripción técnica

con cantos de seguridad	ampliable
encajable	sí
Superficie	Superficie antideslizante

Peso	12,7 kg
Espesor	19 mm
Anchura	91 cm
Longitud	91 cm
Material	Caucho natural
exento de silicona	sí
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181	R9
Quality Dress	Cushion Ease Solid™
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	no resistente al aceite
Color	negro
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo