

**Garant****Lama de tronzado eco, neutro, Tipo: 32/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273856 32/2
GTIN	4045197989352
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres. Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes (p. ej. EWS).

**Aplicación:**

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI n.º 319132 – 319133.

**Pieza de repuesto:**

Tapón roscado n.º 279828 1.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	2 mm
Serie	Eco
Para Ø máximo de pieza de trabajo	60 mm
Altura h <sub>1</sub>	25 mm
Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm

Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado