

Estera para puestos de trabajo, 100 % caucho nitrílico resistente al aceite, negro



Datos de pedido

Número de pedido	964566
GTIN	662641769168
Clase de artículo	96C

Descripción

Ejecución:

100 % caucho nitrílico, resistente al aceite.

Descripción:

- Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.
- El material de 19mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.
- Sistema de encajes flexibles baldosa de 91×91cm, que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.
- La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.
- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. De goma prácticamente indestructible.
- Exenta de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado. Resistente a la mayoría de productos químicos y a las temperaturas extremas.

Idóneo para :

Regletas de cantos n.º 964577 y n.º 964578 tam. 0 y 1 respectivamente.

Nota:

Una buena ventilación evitará la exposición intensa a chispas.

Propiedades del material: resistente al aceite

Longitud: 91 cm

Anchura: 91 cm

Espesor: 19 mm

Peso: 12,7 kg

Descripción técnica

Espesor	19 mm
exento de silicona	sí
Superficie	Superficie antideslizante
con cantos de seguridad	ampliable
encajable	sí
Material	Caucho nitrílico
Peso	12,7 kg
Anchura	91 cm
Longitud	91 cm
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181	R9
Quality Dress	Cushion Ease Solid™ Nitrile
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antideslizante
Confort en posición vertical	Antifatiga
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	resistente al aceite
Color	negro
Tipo de producto	Estera para puestos de trabajo