



## Colector de residuos de 75 litros con tapa de entrada de cierre automático, Tapa de entrada color RAL: 6024



### Datos de pedido

Número de pedido	987150 6024
GTIN	4031068132958
Clase de artículo	96S

### Descripción

#### Ejecución:

Recipiente colector de 75 litros con recipiente interior galvanizado (estanco a los líquidos en la zona del suelo) y puerta batiente (con sujeción magnética y cerradura cuadrangular).

Con tapa de **cierre automático**, ignífuga y protectora de los malos olores.

#### Característica:

**Con autoextinción verificada. Incombustible** según DIN 4102 y DIN EN 13501-1.

#### Norma:

**Nicht brennbar** nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

#### Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo**. Para la identificación de color de las tapas de entrada se adjuntan protectores autoadhesivos muy robustos en los correspondientes colores.

Volumen de carga: 70 l

Altura: 1000 mm

Anchura: 400 mm

Profundidad: 380 mm

Peso: 19,8 kg

## Descripción técnica

Tapa de entrada color RAL	6024
Peso	19,8 kg
Profundidad	380 mm
Anchura	400 mm
Altura	1000 mm
Volumen de carga	70 l
Tipo de producto	Colector de residuos / cubo de basura