



Tarima de trabajo, plegable, de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 2X3



Datos de pedido

Número de pedido	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruídos de aluminio.

Plataforma grande con unión de bisagras integrada.

Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos patentada. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral.

Norma:

DIN EN 14183.

Descripción técnica

Transitabilidad	por los dos lados
Altura de plataforma sin baranda	0,74 m
Anchura inferior exterior	0,75 m
Altura de trabajo aprox.	2,74 m
Peso	7,9 kg

Cantidad de peldaños, incluida plataforma	2×3
Modelo peldaño	Nivel
Profundidad plataforma	300 mm
Profundidad de peldaño/escalón	85 mm
Anchura plataforma	600 mm
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Tarima de trabajo