

Garant**Estantería de ampliación universal, Profundidad 600 mm, Altura: 3000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	990025 3000
GTIN	4045197518323
Clase de artículo	911

Descripción**Ejecución:**

Montantes cuadrados muy estables 40 × 40 × 2 mm, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada. Montantes con placa de soporte de plástico. **Estantes con capacidad de carga especialmente alta**, de chapa de acero resistente con superficies laterales dobladas hacia dentro.

Carga por módulo: Con una distancia entre estantes de 600 mm, carga máxima por módulo 1375 – 5500 kg.

Aplicación:

Ideales para la industria, la artesanía, el comercio, la administración, el archivo, etc. Las medidas están adaptadas a los recipientes de almacenamiento metálicos y de plástico habituales en el comercio para conseguir el máximo aprovechamiento de espacio. Se pueden instalar como estanterías individuales, en hilera o dobles. **Montaje muy fácil, rápido y preciso sin uniones atornilladas**, los estantes sólo se enganchan y se bloquean con los pasadores cónicos correspondientes (n.º 968420).

Lacado:

Montantes de estantería de color negro intenso RAL 9005, estantes gris claro **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

- Encontrará cajas de almacenamiento para el equipamiento de estanterías multiuso en el grupo 96.
- Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Carga máxima por módulo con 600 mm distancia entre estanterías	1375 - 5500 kg
Número de estantes	7
Número de soportes de estantería	2
Altura de la estantería	3000 mm
Anchura estante	1000 mm
Montaje por el cliente	sí
Tipo de fijación estante	Pasadores cónicos
Medidas de construcción estantería de ampliación Altura	3004 mm
Montaje estantería	Estantería de ampliación
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1031 mm
Estante Anchura medida libre	950 mm
Montaje encajable	sí
Profundidad de estante	600 mm
Profundidad de estantería	600 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	180 kg
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Atributo del nombre de producto	Profundidad 600 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas

Accesorios

Estante individual con 4 soportes y 4 chavetas Profundidad 600 mm	990060 600
Montante de estantería con placa de soporte de plástico, unidad Altura 3000 mm	990050 3000
Juego de chavetas y pasadores cónicos para estantería multiusos	968420