



Tarima de trabajo, plegable, de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 2X4



Datos de pedido

Número de pedido	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruídos de aluminio.

Plataforma grande con unión de bisagras integrada.

Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos patentada. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral.

Norma:

DIN EN 14183.

Descripción técnica

Peso	10,3 kg
Anchura plataforma	600 mm
Transitabilidad	por los dos lados
Profundidad de peldaño/escalón	85 mm
Altura de trabajo aprox.	2,99 m

Profundidad plataforma	300 mm
Modelo peldaño	Nivel
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	2×4
Altura de plataforma sin baranda	0,99 m
Anchura inferior exterior	0,8 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Tarima de trabajo