




## Tarima de trabajo Módulo individual, Tipo: C



### Datos de pedido

Número de pedido	966150 C
GTIN	4003866402625
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Construcción completa de metal ligero extremadamente resistente a la torsión y a la intemperie. Peldaños de chapa estriada de aluminio 555 × 250 mm.

Estructura modular para configuraciones variables y ampliables.

Módulos adicionales en 4 alturas diferentes.

Como módulo básico de dos pisos con hasta 3 peldaños adicionales, es apta para uso móvil.

Posibilidad de montaje adosado a partir del módulo tipo B.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Descripción técnica

Combinación de módulos	B+C
Profundidad de peldaño/escalón	250 mm
Altura de trabajo	2,4 m
Material	Construcción completa de metal ligero, peldaños de chapa estriada de aluminio
Modelo peldaño	Escalón
Profundidad tarima	0,8 m
Altura de plataforma sin baranda	0,4 m

Peso combinación de módulos	8,7 kg
Norma	DIN EN 14183
Anchura del peldaño/escalón	555 mm
Peso módulo individual	3,9 kg
Transitabilidad	de un lado
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	2
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Tarima de trabajo