



## Escalera de uso múltiple de 3 piezas, Cantidad de barrote: 3X8



### Datos de pedido

Número de pedido	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruídos de aluminio. Unión de largueros y peldaños por rebordeado de calidad con alta resistencia.

Seguro contra apertura por correa de perlón de alta resistencia y 1 unión rígida adicional. Construcción de los herrajes (intercambiables) que abarca los largueros.

Escalera superior con gancho encajable y seguro contra levantamiento. Estabilidad óptima por travesaño ancho. Utilizable para escaleras, escalera superior utilizable también aparte como escalera de pared.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Descripción técnica

Anchura travesaño	1 m
Modelo peldaño	Barrote
Longitud como escalera de pared de 2 piezas y como escalera de tijera con pieza encajable	4,1 m

Cantidad de peldaños	3x8
Norma	DIN EN 131-2
Peso	17,5 kg
Altura de los largueros	73 mm
Longitud piezas escalera	2,45 m
Longitud de escalera extendida	5,8 m
Material	Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio
Altura de trabajo máx. como escalera de pared de 3 piezas, aprox.	6,65 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de uso múltiple