



Escalera de uso múltiple de 3 piezas, Cantidad de barrote: 3X10



Datos de pedido

Número de pedido	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruídos de aluminio. Unión de largueros y peldaños por rebordeado de calidad con alta resistencia.

Seguro contra apertura por correa de perlón de alta resistencia y 1 unión rígida adicional. Construcción de los herrajes (intercambiables) que abarca los largueros.

Escalera superior con gancho encajable y seguro contra levantamiento. Estabilidad óptima por travesaño ancho. Utilizable para escaleras, escalera superior utilizable también aparte como escalera de pared.

Norma:

DIN EN 131.

Descripción técnica

Modelo peldaño	Barrote
Longitud de escalera extendida	6,9 m
Longitud como escalera de pared de 2 piezas y como escalera de tijera con pieza encajable	4,95 m

Cantidad de peldaños	3×10
Anchura travesaño	1,1 m
Altura de los largueros	85 mm
Peso	23,3 kg
Longitud piezas escalera	3 m
Norma	DIN EN 131-2
Material	Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio
Altura de trabajo máx. como escalera de pared de 3 piezas, aprox.	7,7 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de uso múltiple