



## Escalera de uso múltiple de 3 piezas, Cantidad de barros: 3X12



### Datos de pedido

Número de pedido	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruídos de aluminio. Unión de largueros y peldaños por rebordeado de calidad con alta resistencia.

Seguro contra apertura por correa de perlón de alta resistencia y 1 unión rígida adicional. Construcción de los herrajes (intercambiables) que abarca los largueros.

Escalera superior con gancho encajable y seguro contra levantamiento. Estabilidad óptima por travesaño ancho. La escalera superior no se puede separar y utilizar individualmente.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Descripción técnica

Longitud como escalera de pared de 2 piezas y como escalera de tijera con pieza encajable	6,1 m
Norma	DIN EN 131-2
Longitud piezas escalera	3,55 m
Altura de los largueros	98 mm

Peso	28,8 kg
Modelo peldaño	Barrote
Cantidad de peldaños	3×12
Longitud de escalera extendida	8,6 m
Anchura travesaño	1,2 m
Material	Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio
Altura de trabajo máx. como escalera de pared de 3 piezas, aprox.	9,35 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de uso múltiple