




Tarima de trabajo Módulo individual, Tipo: F



Datos de pedido

Número de pedido	966150 F
GTIN	4003866402656
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Construcción completa de metal ligero extremadamente resistente a la torsión y a la intemperie. Peldaños de chapa estriada de aluminio 555 × 250 mm.

Estructura modular para configuraciones variables y ampliables.

Módulos adicionales en 4 alturas diferentes.

Como módulo básico de dos pisos con hasta 3 peldaños adicionales, es apta para uso móvil.

Posibilidad de montaje adosado a partir del módulo tipo B.

Norma:

DIN EN 14183.

Descripción técnica

Modelo peldaño	Escalón
Norma	DIN EN 14183
Peso módulo individual	5,5 kg
Peso combinación de módulos	19,5 kg
Altura de trabajo	2,99 m
Profundidad tarima	1,3 m

Profundidad de peldaño/escalón	250 mm
Anchura del peldaño/escalón	555 mm
Combinación de módulos	B+D+E+F
Material	Construcción completa de metal ligero, peldaños de chapa estriada de aluminio
Altura de plataforma sin baranda	0,99 m
Transitabilidad	de un lado
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	5
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Tarima de trabajo