

Garant**Estantería básica universal, Profundidad 400 mm, Altura: 2500mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 990000 2500 |
| GTIN | 4045197518231 |
| Clase de artículo | 911 |

Descripción**Ejecución:**

Montantes cuadrados muy estables 40 × 40 × 2 mm, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada. Montantes con placa de soporte de plástico. **Estantes con capacidad de carga especialmente alta**, de chapa de acero resistente con superficies laterales dobladas hacia dentro.

Carga por módulo: Con una distancia entre estantes de 600 mm, carga máxima por módulo 1375 – 5500 kg.

Aplicación:

Ideales para la industria, la artesanía, el comercio, la administración, el archivo, etc. Las medidas están adaptadas a los recipientes de almacenamiento metálicos y de plástico habituales en el comercio para conseguir el máximo aprovechamiento de espacio. Se pueden instalar como estanterías individuales, en hilera o dobles. **Montaje muy fácil, rápido y preciso sin uniones atornilladas**, los estantes sólo se enganchan y se bloquean con los pasadores cónicos correspondientes (n.º 968420).

Lacado:

Montantes de estantería de color negro intenso RAL 9005, estantes gris claro **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

- Encontrará cajas de almacenamiento para el equipamiento de estanterías multiuso en el grupo 96.
- Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Estante Anchura medida libre | 950 mm |
| Montaje encajable | sí |
| Montaje por el cliente | sí |
| Tipo de fijación estante | Pasadores cónicos |
| Medidas de construcción estantería básica Altura | 2504 mm |
| Anchura estante | 1000 mm |
| Altura de la estantería | 2500 mm |
| Montaje estantería | Estantería básica |
| Número de soportes de estantería | 4 |
| Carga máxima por módulo con 600 mm distancia entre estanterías | 1375 - 5500 kg |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1058 mm |
| Número de estantes | 6 |
| Profundidad de estante | 400 mm |
| Profundidad de estantería | 400 mm |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 180 kg |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 400 mm |
| Tipo de producto | Estantería de baldas |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Estante individual con 4 soportes y 4 chavetas Profundidad 400 mm | 990060 400 |
| Montante de estantería con placa de soporte de plástico, unidad Altura 2500 mm | 990050 2500 |
| Juego de chavetas y pasadores cónicos para estantería multiusos | 968420 |