

Bastidor modelo S610-N, Altura: 3500 mm**Datos de pedido**

Número de pedido	991270 3500
GTIN	2050001687012
Clase de artículo	96P

Descripción**Ejecución:**

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. En la entrega se incluyen 4 fijaciones para el suelo por bastidor.

Descripción:**Medidas de construcción:****Longitud total de la estantería:**

para bastidores soporte S610-N y S620-N: longitud nominal + número de soportes × 86 mm.

Para bastidores soporte S625-N y S635-N: longitud nominal + número de soportes × 110 mm.

Idóneo para :

Estanterías para palés hasta año de fabricación 07/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Profundidad: 800 mm

Descripción técnica

Altura	3500 mm
Profundidad	800 mm
Tipo perfil de bastidor	S610-N