



Escalera de tarima móvil, de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 6



Datos de pedido

Número de pedido	966220 6
GTIN	4003866419746
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera con tarima, cómoda, con peldaños de 200 mm de profundidad (60° de inclinación de la escalera). Plataforma espaciosa (600 x 800 mm) con barandas de plataforma (1,00 m de altura) y listón para los pies y para las rodillas. Cuatro ruedas orientables con resorte Ø 125 mm (de ellas 2 con inmovilizador).

Norma:

DIN EN 131-7

Nota:

- Pasamanos no incluidos en el volumen de suministro. Pedir adicionalmente con el n.º 966225.
- El envío tiene lugar en componentes de fácil montaje. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Anchura plataforma	600 mm
Altura de plataforma sin baranda	1,44 m

Profundidad plataforma	800 mm
Transitabilidad	de un lado
Superficie de base profundidad	1,81 m
Inclinación escalera	60 grados
Ø ruedas orientables	125 mm
Profundidad de peldaño/escalón	200 mm
Norma	DIN EN 131-7
Número de ruedas orientables con inmovilizador	2
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	6
Número de ruedas orientables sin inmovilizador	2
Superficie de la base anchura	0,93 m
Peso	38,4 kg
con baranda de plataforma	sí
Modelo peldaño	Escalón
Listón para rodilla	sí
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Tipo de producto	Escalera de tarima