



Escalera de plataforma plegable SAFEMASTER S, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 7



Datos de pedido

Número de pedido	966275 7
GTIN	4003866416776
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera de plataforma compacta con peldaños de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo (400×400 mm) con baranda que rodea por 3 lados y bandeja portaobjetos. Estabilidad óptima, gracias a la unión rígida por ambos lados.

Norma:

EN 131

Descripción técnica

Peso	17,4 kg
Superficie de la base anchura	0,74 m
Altura de plataforma sin baranda	1,85 m
Bandeja portaobjetos existente	sí
Listón para rodilla	no
Transitabilidad	de un lado
Anchura plataforma	400 mm

Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Seguro contra extensión	unión rígida bilateral
Superficie de base profundidad	1,6 m
Norma	EN 131
Pasamanos	2
Profundidad plataforma	400 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	7
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma