



Escalera de plataforma plegable SAFEMASTER S, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 8



Datos de pedido

Número de pedido	966275 8
GTIN	4003866416783
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera de plataforma compacta con peldaños de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo (400×400 mm) con baranda que rodea por 3 lados y bandeja portaobjetos. Estabilidad óptima, gracias a la unión rígida por ambos lados.

Norma:

EN 131

Descripción técnica

Transitabilidad	de un lado
Profundidad plataforma	400 mm
Bandeja portaobjetos existente	sí
Anchura plataforma	400 mm
Pasamanos	2
Superficie de base profundidad	1,75 m
Superficie de la base anchura	0,77 m

Listón para rodilla	no
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	8
Seguro contra extensión	unión rígida bilateral
Altura de plataforma sin baranda	2,11 m
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Norma	EN 131
Peso	19,1 kg
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma