



Escalera de plataforma plegable SAFEMASTER S, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 9



Datos de pedido

Número de pedido	966275 9
GTIN	4003866416790
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera de plataforma compacta con peldaños de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo (400×400 mm) con baranda que rodea por 3 lados y bandeja portaobjetos. Estabilidad óptima, gracias a la unión rígida por ambos lados.

Norma:

EN 131

Descripción técnica

Pasamanos	2
Superficie de la base anchura	0,8 m
Anchura plataforma	400 mm
Peso	20,4 kg
Norma	EN 131
Altura de plataforma sin baranda	2,34 m
Transitabilidad	de un lado

Superficie de base profundidad	1,93 m
Bandeja portaobjetos existente	sí
Seguro contra extensión	unión rígida bilateral
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	9
Profundidad plataforma	400 mm
Listón para rodilla	no
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma