



## Escalera de plataforma telescópica, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	966285 5
GTIN	4003866413256
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Gran superficie de apoyo 665 × 440 mm, con baranda y listón para las rodillas. Regulación sencilla de la altura por el principio de la escalera corredera.

Con brazos basculantes orientables. Se pueden desplazar fácilmente por medio de dos ruedas de rodadura, incluso montadas.

Los pasamanos y las barandas se abaten automáticamente al montarlas.

**Norma:**  
**EN 131.**

### Descripción técnica

Número de roldanas	2
Norma	EN 131
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	5
Anchura plataforma	440 mm

Listón para rodilla	sí
Brazo longitud (retraído)	1 m
Peso	28 kg
Profundidad plataforma	665 mm
Altura plataforma sin barandilla en el intervalo	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Brazo longitud (extendido)	1 m
Transitabilidad	de un lado
Pasamanos	2
Brazo anchura (extendido)	1,45 m
Brazo anchura (retraído)	1,45 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma