



Escalera de tijera con plataforma, de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 5



Datos de pedido

Número de pedido	966272 5
GTIN	4003866416349
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera de tijera con peldaños rebordeados de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo de gran superficie con revestimiento de chapa estirada de aluminio (380×390 mm). Bandeja portaobjetos de aluminio. Con 2 pasamanos de serie para subir y bajar con seguridad. Estabilidad óptima gracias a 2 correas de perlón de alta resistencia como seguro contra extensión (a partir de 5 niveles).

Norma:
EN 131.

Descripción técnica

Pasamanos	2
Peso	12 kg
Altura de plataforma sin baranda	1,29 m
Transitabilidad	de un lado

Anchura plataforma	380 mm
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Altura de trabajo aprox.	3,3 m
Norma	EN 131
Profundidad plataforma	390 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	5
Seguro contra extensión	2 correas de perlón de alta resistencia
Bandeja portaobjetos existente	sí
Anchura inferior exterior	0,65 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma