



Escalera de plataforma telescópica, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 7



Datos de pedido

Número de pedido	966285 7
GTIN	4003866413263
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Gran superficie de apoyo 665 × 440 mm, con baranda y listón para las rodillas. Regulación sencilla de la altura por el principio de la escalera corredera.

Con brazos basculantes orientables. Se pueden desplazar fácilmente por medio de dos ruedas de rodadura, incluso montadas.

Los pasamanos y las barandas se abaten automáticamente al montarlas.

Norma:

EN 131.

Descripción técnica

Transitabilidad	de un lado
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	7
Brazo longitud (retraído)	0,81 m
Profundidad plataforma	665 mm

Brazo longitud (extendido)	2,25 m
Listón para rodilla	sí
Número de roldanas	2
Brazo anchura (retraído)	1,8 m
Norma	EN 131
Altura plataforma sin barandilla en el intervalo	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Pasamanos	2
Anchura plataforma	440 mm
Brazo anchura (extendido)	1,8 m
Peso	34 kg
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma