

Garant**Martillo blando con bocas de caucho, negro, Ø / material de la carcasa:
80Gmm**

Datos de pedido

Número de pedido	752500 80G
GTIN	4045197992291
Clase de artículo	71D

Descripción

Ejecución:

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

Descripción técnica

Longitud de cabeza con bocas	175 mm
Longitud total	500 mm
Longitud de mango	400 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	80 mm
Peso sin bocas	1895 g
Color	negro
antirrebote	sí

Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 80 mm	752530 80
Boca de nailon, dura para martillo blando 80	752560 80
Boca de caucho, blanda para martillo blando 80	752540 80