



## Escalera de plataforma telescópica, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 9



### Datos de pedido

Número de pedido	966285 9
GTIN	4003866413270
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Gran superficie de apoyo 665 × 440 mm, con baranda y listón para las rodillas. Regulación sencilla de la altura por el principio de la escalera corredera.

Con brazos basculantes orientables. Se pueden desplazar fácilmente por medio de dos ruedas de rodadura, incluso montadas.

Los pasamanos y las barandas se abaten automáticamente al montarlas.

#### Norma:

**EN 131.**

### Descripción técnica

Profundidad plataforma	665 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	9
Pasamanos	2
Norma	EN 131

Brazo longitud (retraído)	0,81 m
Transitabilidad	de un lado
Brazo longitud (extendido)	2,55 m
Brazo anchura (extendido)	2,2 m
Brazo anchura (retraído)	2,2 m
Listón para rodilla	sí
Peso	38,5 kg
Anchura plataforma	440 mm
Altura plataforma sin barandilla en el intervalo	1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Número de roldanas	2
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma