



Escalera de tijera con plataforma, de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 10



Datos de pedido

Número de pedido	966272 10
GTIN	4003866404797
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera de tijera con peldaños rebordeados de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo de gran superficie con revestimiento de chapa estirada de aluminio (380x390 mm). Bandeja portaobjetos de aluminio. Con 2 pasamanos de serie para subir y bajar con seguridad. Estabilidad óptima gracias a 2 correas de perlón de alta resistencia como seguro contra extensión (a partir de 5 niveles).

Norma:
EN 131.

Descripción técnica

Altura de trabajo aprox.	4,6 m
Peso	20 kg
Profundidad plataforma	390 mm
Anchura plataforma	380 mm

Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Seguro contra extensión	2 correas de perlón de alta resistencia
Pasamanos	2
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	10
Altura de plataforma sin baranda	2,59 m
Anchura inferior exterior	0,8 m
Norma	EN 131
Transitabilidad	de un lado
Bandeja portaobjetos existente	sí
Altura de los largueros	73 mm
Longitud de escalera	1,43 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma