



## Escalera de tarima móvil, de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	966220 4
GTIN	4003866419722
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Escalera con tarima, cómoda, con peldaños de 200 mm de profundidad (60° de inclinación de la escalera). Plataforma espaciosa (600 x 800 mm) con barandas de plataforma (1,00 m de altura) y listón para los pies y para las rodillas. Cuatro ruedas orientables con resorte Ø 125 mm (de ellas 2 con inmovilizador).

#### Norma:

**DIN EN 131-7**

#### Nota:

- Pasamanos no incluidos en el volumen de suministro. Pedir adicionalmente con el n.º 966225.
- El envío tiene lugar en componentes de fácil montaje. Suministro sin montaje.

### Descripción técnica

Profundidad de peldaño/escalón	200 mm
Anchura plataforma	600 mm

Ø ruedas orientables	125 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	4
Número de ruedas orientables sin inmovilizador	2
Peso	31,8 kg
Profundidad plataforma	800 mm
Superficie de la base anchura	0,82 m
Superficie de base profundidad	1,45 m
Transitabilidad	de un lado
Inclinación escalera	60 grados
Altura de plataforma sin baranda	0,96 m
Número de ruedas orientables con inmovilizador	2
Norma	DIN EN 131-7
con baranda de plataforma	sí
Modelo peldaño	Escalón
Listón para rodilla	sí
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Tipo de producto	Escalera de tarima