



Escalera de tijera con plataforma, de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 12



Datos de pedido

Número de pedido	966272 12
GTIN	4003866416356
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera de tijera con peldaños rebordeados de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo de gran superficie con revestimiento de chapa estirada de aluminio (380x390 mm). Bandeja portaobjetos de aluminio. Con 2 pasamanos de serie para subir y bajar con seguridad. Estabilidad óptima gracias a 2 correas de perlón de alta resistencia como seguro contra extensión (a partir de 5 niveles).

Norma:
EN 131.

Descripción técnica

Altura de trabajo aprox.	5,1 m
Profundidad plataforma	390 mm
Altura de plataforma sin baranda	3,11 m
Bandeja portaobjetos existente	sí

Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Seguro contra extensión	2 correas de perlón de alta resistencia
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	12
Anchura plataforma	380 mm
Anchura inferior exterior	0,86 m
Pasamanos	2
Peso	22 kg
Transitabilidad	de un lado
Norma	EN 131
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma