



## Escalera de plataforma plegable SAFEMASTER S, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	966275 5
GTIN	4003866416752
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Escalera de plataforma compacta con peldaños de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo (400×400 mm) con baranda que rodea por 3 lados y bandeja portaobjetos. Estabilidad óptima, gracias a la unión rígida por ambos lados.

#### Norma:

**EN 131**

### Descripción técnica

Transitabilidad	de un lado
Listón para rodilla	no
Norma	EN 131
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	5
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Pasamanos	2
Bandeja portaobjetos existente	sí

Peso	14,4 kg
Anchura plataforma	400 mm
Altura de plataforma sin baranda	1,32 m
Seguro contra extensión	unión rígida bilateral
Profundidad plataforma	400 mm
Superficie de base profundidad	1,25 m
Superficie de la base anchura	0,68 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma