



## Escalera de tarima móvil, de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	966270 6
GTIN	4003866419845
Clase de artículo	96Z

### Descripción

#### Ejecución:

Escalera con tarima, cómoda, con peldaños de 200 mm de profundidad (60° de inclinación de la escalera). Plataforma espaciosa (600 x 800 mm) con barandas de plataforma (1,00 m de altura) y listón para los pies y para las rodillas. Cuatro ruedas orientables con resorte Ø 125 mm (de ellas 2 con inmovilizador).

#### Norma:

**DIN EN 131-7**

#### Nota:

- **Pasamanos no incluidos en el volumen de suministro. Pedir adicionalmente con el n.º 966225.**
- **El envío tiene lugar en componentes de fácil montaje. Suministro sin montaje.**

### Descripción técnica

Profundidad plataforma	800 mm
Número de ruedas orientables con inmovilizador	2

Cantidad de peldaños, incluida plataforma	6
Transitabilidad	por los dos lados
Altura de plataforma sin baranda	1,44 m
Norma	DIN EN 131-7
Anchura plataforma	600 mm
Profundidad de peldaño/escalón	200 mm
Superficie de la base anchura	0,93 m
Superficie de base profundidad	2,34 m
Inclinación escalera	60 grados
Número de ruedas orientables sin inmovilizador	2
Ø ruedas orientables	125 mm
Peso	46 kg
con baranda de plataforma	sí
Modelo peldaño	Escalón
Listón para rodilla	sí
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Tipo de producto	Escalera de tarima