



Escalera de plataforma plegable SAFEMASTER S, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 6



Datos de pedido

Número de pedido	966275 6
GTIN	4003866416769
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Escalera de plataforma compacta con peldaños de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo (400x400 mm) con baranda que rodea por 3 lados y bandeja portaobjetos. Estabilidad óptima, gracias a la unión rígida por ambos lados.

Norma:

EN 131

Descripción técnica

Superficie de la base anchura	0,71 m
Transitabilidad	de un lado
Pasamanos	2
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	6
Norma	EN 131
Profundidad plataforma	400 mm
Listón para rodilla	no

Anchura plataforma	400 mm
Peso	16,1 kg
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Seguro contra extensión	unión rígida bilateral
Superficie de base profundidad	1,42 m
Altura de plataforma sin baranda	1,58 m
Bandeja portaobjetos existente	sí
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Principio "two hands free"	sí
Safer Step	sí
Tipo de producto	Escalera de plataforma