

**Garant****Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967000 100
GTIN	4045197693884
Clase de artículo	91J

**Descripción****Ejecución:**

**Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.**

**Con apertura hacia atrás.** De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. **Guía de precisión prismática** larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapecial totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están estriadas, y pueden sustituirse por mordazas rectificadas (ver mordazas de recambio).

**Suministro:**

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

**Lacado:**

Gris plateado.

**Descripción técnica**

Material	Fundición altamente resistente (GG 25)
Dirección de apertura	Con apertura hacia atrás
Peso	17 kg
Abertura de sujeción	145 mm

Anchura de mordazas	100 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

## Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 100 mm	967721 100
Par de mordazas de recambio estriadas Anchura de mordazas 100 mm	967040 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 100 mm	967729 100
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas de recambio rectificadas Anchura de mordazas 100 mm	967045 100
Placa giratoria individual Anchura de mordazas 100 mm	967020 100
Regulador de altura para el tornillo de banco n.º 967000 Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967500 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 100 mm	967728 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho, liso Ancho de bocas 100 mm	967727 100
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 100 mm	967711 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 100 mm	967724 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 100 mm	967722 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancofieltro, liso Ancho de bocas 100 mm	967726 100
	967723 100

Par de mordazas magnéticas para tornillo de  
bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 100 mm

---