


Garant
Estante galvanizado con par de travesaños

Datos de pedido

Número de pedido	990430
GTIN	4045197517913
Clase de artículo	911

Descripción
Ejecución:

Travesaños para enganchar en bastidores verticales. El estante galvanizado se coloca sobre los pares de travesaños. El estante dispone de un **listón de tope doblado** para que ningún objeto pueda deslizarse hacia atrás.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación n.º 990400 y n.º 990405, para bastidor vertical n.º 990420.

Lacado:

Par de travesaños **siempre** gris antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Material: galvanizado

Anchura: 946 mm

Profundidad: 320 mm

Descripción técnica

Listón de tope	sí
Anchura	946 mm
Profundidad	320 mm
Estante ranurado (para alojar paredes separadoras)	sí
Adecuado para estantería de carpetas	990400 – 990405

Tipo de fijación estante	Travesaño
Modelo estante	balda recta
Modelo estante	balda montada fija
Modelo estante	balda ranurada
Intervalo de empleo	Estantería para archivadores
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	120 kg
Grosor estante	38 mm
Material	galvanizado
Tipo de producto	Estante