


Garant

**Estantería de ampliación para archivadores con 1 bastidor vertical,
Profundidad 325 mm, Altura: 800mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	990405 800
GTIN	4045197517814
Clase de artículo	911

Descripción**Ejecución:**

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el alojamiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. **Balda** de chapa galvanizada, **ranurada para insertar paredes separadoras**, con listón de tope doblado contra deslizamiento.

Lacado:

Bastidor vertical azul señal RAL 5005 **con recubrimiento de polvo**. Par de travesaños **siempre** gris antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

- **Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

Anchura	975 mm
---------	--------

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	975 mm
Adecuado para número de archivadores	20
Carga del panel máxima	900 kg
Anchura estante	946 mm
Listón de tope	sí
Número de estantes	2
Profundidad	325 mm
Altura	800 mm
Número bastidores perfilados	1
Estante Anchura medida libre	900 mm
Profundidad de estante	325 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	120 kg
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad 325 mm
Tipo de producto	Estantería para archivadores

Accesorios

Estante galvanizado con par de travesaños	990430
Juego de paredes separadoras 5 piezas	990450