

Bastidor modelo S620-N, Altura: 3000 mm



Datos de pedido

Número de pedido	991305 3000
GTIN	2050001686817
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. En la entrega se incluyen 4 fijaciones para el suelo por bastidor.

Descripción:

Medidas de construcción:

Longitud total de la estantería:

para bastidores soporte S610-N y S620-N: longitud nominal + número de soportes × 86 mm.
Para bastidores soporte S625-N y S635-N: longitud nominal + número de soportes × 110 mm.

Idóneo para :

Estanterías para palés hasta año de fabricación 07/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Profundidad: 1100 mm

Descripción técnica

Tipo perfil de bastidor	S620-N
Profundidad	1100 mm
Altura	3000 mm