

**Panel trasero de rejilla para perfil de bastidor S610-M18-U, Tipo: 2700X1000****Datos de pedido**

Número de pedido	991450 2700X1000
GTIN	4004514227003
Clase de artículo	96P

**Descripción****Ejecución:**

Bastidor en color azul, rejilla galvanizada. Malla de 50×50×2,5 mm.

**Aplicación:**

Como protección contra la caída de mercancía almacenada en vías transitables y zonas de trabajo.

**Idóneo para:**

Perfil del bastidor S610-M18-U. Ancho del soporte 76 mm. Estanterías para palés n.º 991202 de todos los tamaños; n.º 991207 de todos los tamaños; n.º 991212 tam. 2500, 3000, 3500; n.º 991217 tam. 2500, 3000, 3500.

**Descripción técnica**

Adecuado para anchura de panel de estantería	2700 mm
Material rejilla	galvanizado
Rejilla altura	1000 mm
Anchura malla	50×50×3 mm
Tipo de producto	Pared posterior de rejilla

