

Panel trasero de rejilla para perfil de bastidor S610-M18-U, Tipo: 2700X1500**Datos de pedido**

Número de pedido	991450 2700X1500
GTIN	4004514227010
Clase de artículo	96P

Descripción**Ejecución:**

Bastidor en color azul, rejilla galvanizada. Malla de 50×50×2,5 mm.

Aplicación:

Como protección contra la caída de mercancía almacenada en vías transitables y zonas de trabajo.

Idóneo para:

Perfil del bastidor S610-M18-U. Ancho del soporte 76 mm. Estanterías para palés n.º 991202 de todos los tamaños; n.º 991207 de todos los tamaños; n.º 991212 tam. 2500, 3000, 3500; n.º 991217 tam. 2500, 3000, 3500.

Descripción técnica

Anchura malla	50×50×3 mm
Material rejilla	galvanizado
Adecuado para anchura de panel de estantería	2700 mm
Rejilla altura	1500 mm
Tipo de producto	Pared posterior de rejilla

