



## Sierra de cinta compacta con batería, Tipo: M18CBS125



### Datos de pedido

Número de pedido	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Potente sierra de cinta compacta con batería FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas para un aserrado móvil.

- Cambio de cinta de sierra fácil y sin herramientas.
- Funcionamiento sin vibración para cortes de precisión.
- Freno de motor QUICKSTOP.
- Velocidad de la cinta regulable en progresión continua.
- Capacidad de corte 125×125 mm.
- Construcción metálica resistente, gancho metálico.
- Iluminación por LED

#### Suministro:

Incluye cargador, 2 baterías de iones de Li, cinta de sierra bimetálica, maleta de transporte.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados en los n.º 073816 y sig. y en los n.º 073809 y sig.

Encontrará cintas de sierra adecuadas en el n.º 173480 y el n.º 173500.

Embalaje: Maleta de transporte

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo HB 18 V

Tensión de batería: 18 V

Capacidad de la batería: 5 A·h

Velocidad de cinta: 0 - 116 m/min

Profundidad de corte máximo 90°: 125 mm

Cinta de sierra anchura: 13 mm  
Cinta de sierra longitud: 1140 mm

## Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Profundidad de corte máximo 90°	125 mm
Tensión de batería	18 V
Cinta de sierra anchura	13 mm
Velocidad de cinta	0 - 116 m/min
Quality Dress	M18CBS125
Cinta de sierra longitud	1140 mm
Peso	7,3 kg
Capacidad de la batería	5 A·h
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V

## Accesorios

Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería, tipo de sujeción MB18 V	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cinta de sierra metálica 13 × 1138 Dientes por pulgada 6/10	173500 6/10
Cinta de sierra metálica 13 × 1138 Dientes por pulgada 8/12	173480 8/12
	173500 10/14

Cinta de sierra metálica 13 × 1138 Dientes por pulgada  
10/14

Cinta de sierra metálica 13 × 1138 Dientes por pulgada  
8/12

173500 8/12