

Ansell**Juego de guantes desechables TouchNTuff® 92-670, Talla de guante: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094720 10
GTIN	076490493318
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Juego de guantes desechables **en caja expendedora**. Categoría III. Sin talco. TouchNTuff® 92-670. Sin silicona ni cera. Puntas de los dedos texturizadas. Homologado para el contacto con alimentos. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descripción técnica

Grosor de pared	0,1 mm
Talla de guante	10
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %	>480 min
Tiempo de permeación con etanol 95 %	<10 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %	30-40 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %	>480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %	>480 min

Serie	TouchNTuff®
Tipo de guante	Guante desechable
Categoría de protección	Categoría III
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	exento de látex
EN 374	Tipo B (JKT)
Resistencia a sustancias químicas	JKT
Material	Nitrilo
Clase de protección	Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Material de base	Nitril
Recubrimiento	Nitril
Espesor	0,11 mm
Longitud	240 mm
Contenido	100
Peso	3 g
Color	azul
Intervalo de aplicación	Precisión
AQL	1,5
Aplicación	desechable
Tipo de producto	Guante desechable