



Juego de guantes desechables Dermatril P 740, Talla de guante: 8



Datos de pedido

Número de pedido	094730 8
GTIN	4008198774082
Clase de artículo	04Q

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables **en caja expendedora**. Categoría III. Sin talco.
Dermatril 740. Homologado para el contacto con alimentos. Exento de látex. AQL 0,65 (EN 374-2). **Contenido: 100 uds.**
Puntas de los dedos rugosas.

Norma:

EN 374; EN 455

Descripción técnica

Grosor de pared	0,11 mm
Talla de guante	8
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %	<10 min
Tiempo de permeación con acetona 99 %	<10 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %	30-40 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %	10-30 min

Tiempo de permeación con etanol 95 %	10-30 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %	10-30 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %	<10 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %	240-480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %	240-480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %	>480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %	10-30 min
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guante desechable
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	exento de látex
EN 374	Typ B (KPT)
Resistencia a sustancias químicas	KPT
Material	Nitrilo
propiedad electrostática	0,1 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
Clase de protección	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de base	Nitril
Espesor	0,11 mm
Longitud	250 mm
Contenido	100
Color	azul
Intervalo de aplicación	Precisión
Norma/decreto	EN 374
AQL	0,65
Aplicación	desechable
Tipo de producto	Guante desechable

