

**ASATEX****Par de guantes de protección contra el frío 3677V, Talla de guante: 10**

## Datos de pedido

Número de pedido	094811 10
GTIN	4029201140847
Clase de artículo	09H

## Descripción

**Ejecución:**

**3677 V.** Guante con **forro acrílico muy caliente y agradable**. Máxima seguridad de agarre en caso de humedad gracias al recubrimiento de vinilo HPT®. Repele el aceite y la grasa.

**Norma:**

**3677 V.** Guante con **forro acrílico muy caliente y agradable**. Máxima seguridad de agarre en caso de humedad gracias al recubrimiento de vinilo HPT®. Repele el aceite y la grasa.

**Aplicación:**

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

**Texto publicitario uso:**

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

**Norma:**

EN 388; EN 511

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Texto publicitario indicaciones:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Color: negro

## Descripción técnica

exento de silicona	sí
Exento de DMF	sí
Agarre con aceite	satisfactorio
Talla de guante	10
Protección contra el calor	no disponible
EN 388 resistencia a la abrasión	3
EN 388 resistencia al traspaso	1
EN 388 resistencia al corte	2
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	2
Material forro	Fibra acrílica
Forma ajustada	muy satisfactorio
Protección contra el frío	satisfactorio
Sensibilidad al tacto	no disponible
Material recubrimiento	PVC
Agarre en mojado	satisfactorio
Transpirabilidad	no disponible
Tipo de guante	Guantes de protección contra el frío
Categoría de protección	Categoría II
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Exento de DMF
Contenido	6
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Universal
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Material de base	Poliamida / acrílico
Recubrimiento	HPT/vinilo
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Color	negro

Peso	53 g
Tipo de producto	Guantes de protección contra el frío