



Cortatubos con batería, Tipo: C12PC/0



Datos de pedido

Número de pedido	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Cortatubos compacto con batería con cabezal de corte inoxidable. **Adaptación automática** al \varnothing de tubos. **Cortes rápidos**, por ejemplo tubo de Cu \varnothing 15 mm en menos de 3 segundos. Ancho total de 40 mm, distancia máxima a la pared 40 mm. El suministro se realiza **sin baterías ni cargador**. Cortatubos para **tubos de cobre** \varnothing 12 – 28 mm.

Nota:

Encontrará baterías a partir del n.º 073814.

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Vibraciones máximas según EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Peso	1,5 kg
Quality Dress	C12PC-0
Intervalo de revoluciones	$0 - 500 \text{ min}^{-1}$
Particularidad	5
\varnothing máximo del tubo cobre	12 - 28 mm
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0

Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
lones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C